



## Sarokcsiszoló akku, Típus: M18FHSAG55



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akkus sarokcsiszoló:

- **Hosszú élettartamú, kefe nélküli motor, orsóreteszelés, védőburkolat gyorsállítás.**
- **Integrált FIXTEC gyorscsere rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez.**

M18™-HIGH-OUTPUT™-125 akkus sarokcsiszoló nagyolóshoz és 50 mm-es elektromos védőcsőnél végzett akár 145 vágáshoz elegendő erővel, egy akku töltéssel (5.5 Ah). A RAPIDSTOP™ fék kevesebb mint 2,5 másodperc alatt megállítja tárcsát.

#### Tartalom:

2x M18 HB5.5 akkupakk, M12-18 FC töltőkészülék, HD Box.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073809 és 073840 számtól talál.

### Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee HB 18 V típus
Súly	3,4 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Max. vibráció EN szerint	3,4 m/s <sup>2</sup>
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális vágási mélység	33 mm

Maximális tárcsa Ø	125 mm
Maximális fordulatszám	9000 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	M18FHSAG125XB-552X
Kickbackstop	igen
Akkumulátor kapacitás	5,5 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Túlterhelés elleni védelem	igen
Éberségi kapcsoló	nem
Lágy indulás	igen
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Energiaellátás	Akkus
Sorozat	FUEL
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

## Tartozék

Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB3	073808 MHB3
Akku induló készletHigh Output™ Akkumulátor típus M18HNRG3	073826 M18HNRG3

