

**Garant****Félcipő antracit / fekete Biztonsági cipő comfort ESD, S1 W2, EU cipő méret: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	092053 48
GTIN	4062406280345
Árucikk kategória	01S

**Leírás****Kivitel:**

A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.

- **Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.**
- **Szellőző funkció béléssel.**
- **Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.**
- **GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.**
- **GARANT comfort TPU járótalp**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel.

**Szabvány:**

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Figyelem:**

- **GARANT Komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).**
- **Alapkivitelben a 36-39 méretet puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.**
- **Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120.**

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Védettségi osztály: S1

Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Tulajdonság: Vario® csillapítás

## Műszaki leírás

Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Védettségi osztály	S1
Tulajdonság	Vario® csillapítás
Ujjvédő orrész anyaga	Alumínium
Nem	Unisex
EU cipőméret	48
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Biztonsági félcipő

## Tartozék

Talpbetét, antracit komfort lábágy betét, SOFT EU cipő méret 48	092864 48
Talpbetét, antracit komfort lábágy betét, HARD EU cipő méret 48	092866 48
Talpbetét, antracit komfort lábágy betét, MEDIUM EU cipő méret 48	092865 48