

**Garant****Félcipő antracit / fekete Munkavédelmi cipő comfort ESD, S1P W1, EU cipő méret: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	092058 40
GTIN	4062406280390
Árucikk kategória	01S

**Leírás****Kivitel:**

A GARANT comfort munkavédelmi cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.

- **Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.**
- **Szellőző funkciós bélés.**
- **Praktikus GARANT comfort sarok fogantyú a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.**
- **GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.**
- **GARANT comfort TPU járótalp.**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel és textil átszűrővédelemmel.

**Szabvány:**

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Figyelem:**

- **GARANT** komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: **092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).**
- Alap kivételben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
- Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő GARANT cipőfűzőket: **092855 120.**

Széles W2 kivitel a 092059 sz. alatt.

## Műszaki leírás

Védettségi osztály	S1P
EU cipőméret	40
Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Nem	Unisex
Tulajdonság	Vario® csillapítás
Ujjvédő orrész anyaga	Alumínium
Szakadásállóság	Textil
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Munkavédelmi félcipő

## Tartozék

Talpbetét, antracitcomfort lábágy betét, HARD EU cipő méret 40	092866 40
Talpbetét, antracitcomfort lábágy betét, MEDIUM EU cipő méret 40	092865 40
Talpbetét, antracitcomfort lábágy betét, SOFT EU cipő méret 40	092864 40