

Garant**Félcipő antracit / fekete Munkavédelmi cipő comfort ESD, S2 W1, EU cipő méret: 41****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 092062 41 |
| GTIN | 4062406280666 |
| Árucikk kategória | 01S |

Leírás**Kivitel:**

A GARANT comfort munkavédelmi cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.

- **Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.**
- **Szellőző funkció bélés.**
- **Praktikus GARANT comfort sarok fogantyú a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.**
- **GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.**
- **GARANT comfort TPU járótalp.**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv. Véd víz bejutása ellen.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Figyelem:

- **GARANT** komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: **092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).**
- Alap kivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
- Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő **GARANT** cipőfűzőket: **092855 120.**

Széles W2 kivitel a 092063 sz. alatt.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---|
| Védettségi osztály | S2 |
| Ujjvédő orrész anyaga | Alumínium |
| Tulajdonság | Vario® csillapítás |
| Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint |
| EU cipőméret | 41 |
| Nem | Unisex |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Termék fajtája | Munkavédelmi félcipő |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Talpbetét, antracitcomfort lábágy betét, HARD EU cipő méret 41 | 092866 41 |
| Talpbetét, antracitcomfort lábágy betét, MEDIUM EU cipő méret 41 | 092865 41 |
| Talpbetét, antracitcomfort lábágy betét, SOFT EU cipő méret 41 | 092864 41 |