

**Garant****Félcipő antracit / fekete Biztonsági cipő comfort ESD, S1P W2, EU cipő méret: 46**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	092059 46
GTIN	4062406280581
Árucikk kategória	01S

## Leírás

### Kivitel:

A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző láb szélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.

- **Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.**
- **Szellőző funkció bélés.**
- **Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.**
- **GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.**
- **GARANT comfort TPU járótalp**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel és textil átszűrővédelemmel.

### Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Figyelem:

- **GARANT Komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).**
- **Alapkivitelben a 36-39 méretet puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.**
- **Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120.**

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Védettségi osztály: S1P

Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium

Szakadásállóság: Textil

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Tulajdonság: Vario® csillapítás

### Műszaki leírás

EU cipőméret	46
Nem	Unisex
Ujjvédő orrész anyaga	Alumínium
Védettségi osztály	S1P
Szakadásállóság	Textil
Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság	Vario® csillapítás
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Biztonsági félcipő

### Tartozék

Talpbetét, antracit comfort lábágy betét, SOFT EU cipő méret 46	092864 46
Talpbetét, antracit comfort lábágy betét, MEDIUM EU cipő méret 46	092865 46
Talpbetét, antracit comfort lábágy betét, HARD EU cipő méret 46	092866 46