

**Multinorm kabát VIS-LINE, sárga / búzakék, Konfekcióméret DE: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	091701 48
GTIN	4057121456625
Árucikk kategória	09S

**Leírás****Kivitel:**

A VIS-LINE multinorm ruházat **ergonomikus-dinamikusan illeszkedik**, ill. strapabíró és szakadásálló. A modern designnak és a változatos színeknek köszönhetően a ruha nagyon jól **kombinálható a Rofa PRO-LINE** termékeivel. A **fényvisszaverő elemek** tetőcserép elv szerint vannak elhelyezve, így könnyen javíthatóak.

Az **előformázott ujjakkal** rendelkező kabát optimális mozgásszabadságot biztosít.

- **Lehajtható gallér.**
- **Elöl középen patentgombokkal.**
- **Mellső- és oldalzsebek hajtókával és patentgombbal.**
- **Állítható ujjpántok patentgombokkal.**
- **A hátrészen mozgáskönnyítő berakással.**
- **Nagyméretű tépőzáras belső mellső zseb.**
- **Hosszított hátrész.**

**Szabvány:**

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**
- **EN 61482-1-2**

**Figyelem:**

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Méretábrázolatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

**Kabát, EN ISO 20471, 1. kategória, búzakék / sárga színben a 091702 sz. alatt.**

**Műszaki leírás**

Konfekcióméret DE	48
Nem	férfi
Sorozat	VIS-LINE
Anyagösszetétel	65% pamut
Anyagösszetétel	2% egyéb szál
Anyagösszetétel	33% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség	350 g/m <sup>2</sup>
Mosás	60 °C színes ruha
Festék	sárga / búzakék
Szabvány	EN 13034-6
Szabvány	EN 61482-1-2
Szabvány	EN ISO 20471
Ruházat, szerint	DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Ruházat, szerint	DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Ruházat, szerint	DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben
Termék fajtája	Láthatósági dzseki