

Villanyszerelő készlet, teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	954586 12
GTIN	2050002042001
Árucikk kategória	91A

Leírás

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954586 méret: 1 db
WERA elektronikai lapos csavarhúzó, 663100 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret: 1–1 db
Fáziskereső 665050 sz. 3 méret: 1 db
WERA csavarhúzó Phillips-hez, 668600 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
GARANT kombinált fogó, teljesen szigetelt 701710 sz. 180 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, egyenes, teljesen szigetelt 713310 sz. 200 méret: 1 db
GARANT oldalcsípőfogó, teljesen szigetelt 725310 sz. 160 méret: 1 db
Kábelcsupaszító 728010 sz. 8–28 méret: 1 db
GARANT huzalcsupaszító fogó 728613 sz. 6 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség	300 mm
Szerszámok száma	12
Szélesség G-ben	12
Kivitel	szerszámkészlettel
Súly	1,622 kg

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	12×20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	725310 160
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668600 2
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663100 2,5
Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	713310 200
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Egypólusú fáziskereső Vágóél szélesség 3 mm	665050 3
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668600 1
Vanádium kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 180 mm	701710 180
Kábelcsupasztító kés kampós pengével Kábel Ø-höz 8-28 mm	728010 8-28
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663100 4
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954586	952001 954586
Huzalcsupasztító fogó Vezeték keresztmetszet 6 mm ²	728613 6