

Garant

Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos, Metrikus menethez: M3-20



Rendelési adatok

Rendelés száma	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Árucikk kategória	11K

Leírás

Kivitel:

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállítható a saját tartójában elhelyezve és azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

1-1 menetfúró készlet, 3 darabos 130150 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20 méret

1-1 menetmetsző 140300 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20 méret

1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1.1/2; 3 méret

1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18 méret

1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret

1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret

1 szerszám tartó racsnyal 148700 sz.: 85; 110 méret

Profilszög: 60 fok

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 - M20
-------------------	----------

Hossz	602 mm
Magasság	63 mm
Szélesség	480 mm
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Termék fajtája	Menetmetsző

Tartozék

Kézi menetfúró készlet M M5	130150 M5
Menetmetsző 6g M M10	140300 M10
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X7 mm	149310 20X7
Kézi menetfúró készlet M M4	130150 M4
Menetmetsző 6g M M14	140300 M14
Kézi menetfúró készlet M M20	130150 M20
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X5 mm	149310 20X5
Menetmetsző 6g M M18	140300 M18
Menetsablon Menetmérethez M/W	477000 M/W
Kézi menetfúró készlet M M14	130150 M14
Fordítóvas, állítható Típus 1.1/2	148410 1.1/2
Fordítóvas, állítható Típus 3	148410 3
Menetmetsző 6g M M5	140300 M5
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 45X18 mm	149310 45X18
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 38X14 mm	149310 38X14
Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 110 mm	148700 110
Menetmetsző 6g M M3	140300 M3
3X60	664300 3X60
Kézi menetfúró készlet M M3	130150 M3
Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 85 mm	148700 85

Kézi menetfúró készlet M M16	130150 M16
Menetmetsző 6g M M6	140300 M6
Menetmetsző 6g M M16	140300 M16
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 25X9 mm	149310 25X9
Kézi menetfúró készlet M M8	130150 M8
Menetmetsző 6g M M20	140300 M20
Menetmetsző 6g M M8	140300 M8
Kézi menetfúró készlet M M12	130150 M12
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 30X11 mm	149310 30X11
Kézi menetfúró készlet M M18	130150 M18
Menetmetsző 6g M M4	140300 M4
Kézi menetfúró készlet M M6	130150 M6
Menetmetsző 6g M M12	140300 M12
Kézi menetfúró készlet M M10	130150 M10
Fémdoboz, üres, menetszerszám készlethez Metrikus menethez M3-20	145605 M3-20
Menetmetsző hajtóvas Menetmetsző Ø- höz×magassághoz 45X18 mm	149300 45X18