

Garant**Alapsín szerszám szerelő szerkezethez, Típus: 600****Rendelési adatok**

Rendelés száma	358565 600
GTIN	4062406340216
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

Moduláris építőelemes rendszer, mely tartalmazza az alapsíneket, az alapsínekre rögzíthető rugalmas szerszám modulokat, és egy magasság beállító, ill. egy magasság mérő rendszert. Minden komponens kiváló minőségű, eloxált alumínium.

Előny:

- **Tiszta, rendezett munkaállomás – minden szerelőeszköz egy helyen.**
- **Moduláris – az alapsín közvetlenül hozzászerveve bármikor bővíthető.**
- **Rugalmas – két különböző szerszám modul (merev vagy billenthető).**
- **Gyorsan és egyszerűen használható – reteszelő kar a szerszám moduloknál, csúsztassa el a beállító szerkezetet az alapsínen.**
- **GARANT Easyfix furatkiosztás az alapsín hátfalán – tárolóeszközök helyezhetőek el közvetlenül a szerelő szerkezeten.**
- **A szerszámbe fogó 100 %-ban fixen és biztonságosan helyezkedik el – nem billeg, ez kíméli a befogó kúpot.**

Felhasználás:

- **Egy szerszámbe fogó minden tartozékának össze-/szétszerelése.**
- **A meglévő szerszámhosszok átvétele / másolása.**
- **A szerszámhossz felmérése.**
- **Kis alkatrészek tárolása GARANT Easyfix eszközökkel.**

Tartalom:

1× 955825 sz. 2 méret falra szerelhető Easyfix, szerelő derékszög burkolattal az alapsínre történő rögzítéshez, pl. egy munkapadon.

Különleges tartozék:

358575 és 358580 sz. szerszám modul, 358585 sz. magasságának beállító.

Hossz: 600 mm

Szélesség: 40 mm
Magasság: 160 mm

Műszaki leírás

Szélesség	40 mm
Magasság	160 mm
Hossz	600 mm
Anyag	Alumínium
Termék fajtája	Vezetősín

Tartozék

Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez fix Befogóméret 63	358575 63
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez Billenthető Befogóméret 50	358580 50
Magasság beállító szerszám szerelő szerkezethez Típus A	358585 A
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez fix Befogóméret 40	358575 40
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez Billenthető Befogóméret 63	358580 63
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez Billenthető Befogóméret 40	358580 40
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez fix Befogóméret 100	358575 100
Magasság beállító szerszám szerelő szerkezethez Típus M	358585 M
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez Billenthető Befogóméret 80	358580 80
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez fix Befogóméret 50	358575 50
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez fix Befogóméret 80	358575 80

Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez Billenthető Befogóméret 100	358580 100
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez Billenthető Befogóméret 30	358580 30
Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez fix Befogóméret 30	358575 30