



Sűrített levegős excentercsiszoló, Típus: 58436



Rendelési adatok

Rendelés száma	079656 58436
GTIN	616026584365
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzárás csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit házának és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.

Dynorbital-Spirit excenter csiszoló (152 mm) központi elszíváshoz. A **kombinált csiszoló excentrikus** megmunkálást tesz lehetővé **durva és köztes csiszoláshoz**, 5 mm lökettel, valamint **forgó** megmunkálást a nagy leválasztású csiszolás érdekében. Csatlakozó **külső elszíváshoz**.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzárás csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

A DynaMaze tépőzárás csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	1,3 kg
------	--------

Elszívás típusa	Külső
Gyártó jelölése	Dynalocke 152mm
Csiszolótányér Ø	150 mm
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	2,67 m/s ²
Maximum levegőigény	654 l/min
Működési zajkibocsátás	82 dB(A)
Löket	5 mm
Termék fajtája	Excenter csiszoló

Tartozék

Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 320	567775 320
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 400	567775 400
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 80	567775 80
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 800	567775 800
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 60	567775 60
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 600	567775 600
PU tépőzáras csiszolótányérDynaMaze Külső Ø 150 mm	567872 150
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 240	567775 240
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 120	567775 120
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 180	567775 180
	567775 40

Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás
Szemcsézet 40
