



Bit készlet működtető szerszámmal 19 darabos, Alkotóelemek száma: 19



Rendelési adatok

Rendelés száma	676235 19
GTIN	4013288214553
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Ergonomikus 2K-Kraftform markolattal, rövid.

Tartalma:

Bitek, **BiTorsion**, hossz 25 mm, C 6,3 Phillipshez: 1-1 db 675520 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, **BiTorsion**, hossz 25 mm, C 6,3 Pozidrivhoz: 1-1 db 675540 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, **BiTorsion** hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 méret

Bitek, **BiTorsion**, hossz 25 mm, C 6,3 belső, Torx®-hoz: 1-1 db 675550 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

Bitek, **BiTorsion**, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret

Csavarhúzó markolat: 1 db 676405 sz.

Műszaki leírás

Bit hatszög szár	E 6,3
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Pozidriv csavarhúzó

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Gyártó jelölése	Kraftform Kompakt Stubby 1
Tartalom (db)	19
Működtető szerszám	1 bit racsni 1/4 col
Működtető szerszám	Racsni dugókulcs 1/4 col
Működtető szerszám	Csavarhúzó tartó
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge	nem
géphez alkalmas	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX15	675550 TX15
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675520 1/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675520 2/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675540 1/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675540 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX20	675550 TX20
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX30	675550 TX30
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX10	675550 TX10
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3, rövidmágnessel Hatszög befogó 6,3 mm	676405 6,3
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX25	675550 TX25