



Kijelző készülék precíziós mérésekhez, Típus: TWT20



Rendelési adatok

Rendelés száma	434725 TWT20
GTIN	7630041149852
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Mért érték kijelző készülék jól leolvasható 7 colos színes érintő képernyővel. 1 vagy 2 mérés megjelenítése lehetséges egyidejűleg az induktív mérőtapintókhoz való 2 csatlakozón vagy a két USB bemeneten keresztül. 4 kijelző mód áll rendelkezésre az eredmények optimális leolvasásához. A TESA mérőtapintókat automatikusan felismeri. Biztosított a dinamikus mérés a 4300/ másodperc nyers adatrögzítéssel. **Készen áll a következő generációra:**

A TWIN-T20-ra való frissítéssel egy modern és magától értetődő interfészt kap, amely megkönnyíti a mért értékek leolvasását. Hozzáférést biztosít több kijelző nézethez, irányértékeket tartalmazó előbeállításokhoz, új kimeneti opciókhoz (TLC-BLE, USB HID), egy készülék USB csatlakozóhoz és testreszabható funkciógombokhoz.

Funkció:

- **Alapképlet (+A, -A, +B, -B és A és B kombinációi).**
- **Dinamikus mérések (min., max., max.-min., átlagos stb.).**
- **Beállítható tűrések OK/ NOK kijelzéssel.**
- **Integrált osztályozási funkció (8 max.).**
- **Adatok exportálása RS232, USB vagy Bluetooth® kapcsolaton keresztül.**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Ideális mérőlaborban és a gyártás területén végzett ellenőrzési munkákhoz.

Tartalom:

Hálózati kábel a kijelzőre, adapterre való felcsavarozáshoz az EU, ZH, UK és US országok számára.

Figyelem:

Twin T20 Nano kijelző készülék a Heidenhain mérőtapintó megjelenítéséhez külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Elemes
Csatlakozók száma induktív tapintókhoz	2
Méréstartomány	$\pm 5000 \mu\text{m}$
IP védettségi osztály	IP 65
Súly	1,2 kg
Szélesség	112 mm
USB csatlakozók száma	2
Display	7 col érintőképernyő
Maximális felbontás	0,1 μm
Magasság	120 mm
Hossz	190 mm
Digitális kijelző hibahatár	$\pm (0,2 \% + 0,3 \mu\text{m})$
Kijelzés	digitális
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	RS232C csatlakozó
Termék fajtája	Kijelző készülék