



Akkus orrfűrész, Típus: M18FSZ



Rendelési adatok

Rendelés száma	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Milwaukee akkus orrfűrész nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz.

- **Fokozatmentes löketségvezérlő elektronika és túlterhelés elleni védelem.**
- **Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorscsere rendszer.**

Akkus orrfűrész.

- **A kefe nélküli POWERSTATE™ motor legújabb generációja a nagyobb hatékonyság érdekében.**
- **A szabadalmaztatott kuplungvédelem megakadályozza a gép ugrálását a fűrészlap blokkolása esetén.**
- **Vezérelhető lágy indulás a maximális kontroll és gyorsaság érdekében.**
- **Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorscsere rendszer.**
- **A billenthető és állítható fűrészlap lehetővé teszi a vágási pozíció optimalizálását.**

Tartalom:

HD Box-ban tárolt változat **akku nélkül, töltőkészülék nélkül.**

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Löketszám	0 - 3000 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Lökethossz	32 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Súly	8 kg
Gyártó jelölése	M18 FSZ
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Különlegesség	FIXTEC, LED
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Max. vibráció EN szerint	9,9 m/s ²
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Akku induló készletHigh Output™ Akkumulátor típus M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12

Akku induló készlet Típus M18NRG5

073839 M18NRG5