

**TMSERROR, Típus: GBH18V45C****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

18 V akkus fúrókalapács SDS-plus szerszámbe fogóval és kefe nélküli motrral.

- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Extrém robusztus: Az Electronic Motor Protection túlterhelés esetén leállítja a motort; teljesen működőképes egy betonon végzett 2 méteres ejtési teszt utáni is.**
- **Könnyebb mint a hozzá hasonló vezetékes eszközök a fejlett hajtásláncnak köszönhetően - ProCORE18V 12.0Ah akkuval is.**
- **Kényelmes munkavégzés a Lock-on gombnak köszönhetően folyamatos vésési munkához.**
- **Maximális teljesítmény a BITURBO technológiának köszönhetően.**
- **Precíz munkavégzési eredmények a változó fordulatszám sebességszabályozásának köszönhetően.**
- **Jobb rálátás a LED-es munkalámpa következtében.**
- **Kick Back Control a szerszám hirtelen reakciói általi veszély csökkentéséhez.**
- **Soft-Start, ASC és EPC funkcióval rendelkezik a felhasználó legjobb védelme érdekében.**
- **Rugalmas munkavégzés a felhasználás szerinti egyedi beállításnak köszönhetően a Bosch My Tools applikáció segítségével.**

Tartalom:

Segédmarkolat, Connectivity-Modul, gépkendő és szerszámos láda.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø betonban	45 mm
Súly	8 kg
Ütési energia	12,5 J
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszámbefogó alakja	SDS Max
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális ütésszám	2760 min ⁻¹
Gyártó jelölése	GBH 18V-45 C
Csomagolás	Szállítókoffer
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073865 C18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073857 C18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C