



Sarokcsiszoló GWX akku nélkül, Típus: 18V15C



Rendelési adatok

Rendelés száma	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

- **Egyszerű és gyors:** A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
- **További kulcs már nem szükséges.**
- **Átfogó:** Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
- **Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.**
- **Megbízható:** A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
- **Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül!** Az X-Lock sarokcsiszolóknál kevésbé erős és csekélyebb csiszolási nyomok.

Akkus sarokcsiszoló BITURBO Brushless technológiával, X-Lock-kal.

- **Azonos teljesítménnyel, mint egy 1000 – 1800 Wattos vezetékes készülék.**
- **Gyorsabb vágást és több fém leválasztását teszi lehetővé mint az eddigi akkus csiszolók.**
- **Nagyobb biztonság az intelligens fékrendszernek, KickBack- és Drop Control funkciónak köszönhetően.**

Tartalom:

Vibration-Control segédmarkolat, védőbúra, L-BOXX 136.

Figyelem:

Hozzávaló ProCore 18 V akkukat és induló készleteket a 073857 sz. C18 méret és 073865 sz. C18 méret alatt talál

Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	125 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Energiaellátás	Elemes
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Súly	2,3 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Kickbackstop	igen
Gyártó jelölése	GWX 18V-15 C
Motor felépítése	kefe nélküli motor
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Különlegesség	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Fordulatszám-tartomány	9800 min ⁻¹
Szerszámbefogás	X-LOCK rendszer
Sorozat	X-LOCK rendszer
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Akku induló készlet ProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073865 C18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-Ion akku ProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073857 C18
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV