



## Sarokcsiszoló GWX akku nélkül, Típus: 18V15SC



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Árucikk kategória	03C

### Leírás

#### Kivitel:

- **Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.**
- **További kulcs már nem szükséges.**
- **Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.**
- **Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.**
- **Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.**
- **Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-Lock sarokcsiszolóknál kevésbé erős és csekélyebb csiszolási nyomok.**

**Akkus sarokcsiszoló BITURBO Brushless technológiával, X-Lock-kal.**

- **Azonos teljesítménnyel, mint egy 1000 – 1800 Wattos vezetékes készülék.**
- **Gyorsabb vágást és több fém leválasztását teszi lehetővé mint az eddigi akkus csiszolók.**
- **Nagyobb biztonság az intelligens fékrendszernek, KickBack- és Drop Control funkcióknak köszönhetően.**
- **Az egyes sebességfokozatok kiválasztása kezelőfelülettel és Bluetooth Connectivity modullal felszerelve.**

#### Tartalom:

**Akkuk nélkül és töltőkészülék nélkül.** Vibration-Control segédmarkolat, védőburkolat, L-BOXX 136.

#### Figyelem:

Hozzávaló ProCore 18 V akkukat és induló készleteket a 073857 sz. C18 méret és 073865 sz. C18 méret alatt talál

## Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Interfész	Bluetooth kapcsolat
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Szerszámbe fogás	X-LOCK rendszer
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Súly	2 kg
Kickbackstop	igen
Energiaellátás	Elemes
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyártó jelölése	GWX 18V-15 SC
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Fordulatszám-tartomány	3400 - 9800 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Különlegesség	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Sorozat	X-LOCK rendszer
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

## Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akkumulátortöltő készülék Típus GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V	073865 C18
Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
	073857 C18

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor  
feszültség C18 V

---