



Akkus ütvecsavarozó, Típus: M18FIW2F12



Rendelési adatok

Rendelés száma	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil **fém hajtóműház** és ergonomikus, **puha középső markolat**. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között. **18 V / 5,0 Ah akkus kompakt ütvecsavarozó**, csupán 124 mm hosszú.

- **Kompakt felépítés.**
- **A 4. fokozat a teljesítmény és a pontosság optimális keveréke csavarok meglazításához.**

Kivitel reklámszöveg:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Műszaki leírás

Jellemző felhasználás	Strong
Ütésszám 3. fokozat	0 - 3400 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozat	0 - 1000 min ⁻¹
Súly	5,9 kg
Maximális nyomaték 1. fokozat	102 Nm
Ütésszám 2. fokozat	0 - 2400 min ⁻¹
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M18
Maximális nyomaték 3. fokozat	339 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Maximális nyomaték 4 fokozat	34 Nm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Gyártó jelölése	M18 FIW2F12
Maximális nyomaték 2. fokozat	203 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C

073840 M1218C