

Mitutoyo**Érdességmérő műszer SJ210, Típus: SJ210****Rendelési adatok**

Rendelés száma	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Árucikk kategória	44D

Leírás**Kivitel:**

Szállítható, hálózattól független csúszótalp rendszer a felületi érdesség meghatározásához. Mérőerő 0,75 mN DIN / ISO szerint. Külön előtoló egység kis helyen végzett mérésekhez és állványokra való rögzítéshez. Fázishelyes Gauss szűrő DIN EN ISO 16610-21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyébe lép). Automatikus tapintó-védelem szállításnál. Automata kalibrálási funkció, integrált mérési feltétel memóriával.

- **2,4 col TFT színes kijelző, elektronikusan forgatható. Integrált, vagy külön felhasználható előtoló egység. A mért adatok és a mérési feltételek tárolása Micro-SD kártyára.**
- **Minden szokásos jellemző DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI szerint és szabadon választható feltételek.**

Tartalom:

Előtoló egység tapintócsúccsal, hálózati adapter, kalibráló etalon és hordozótáska.

Opcionális tartozék:

Jeladó és tapintófej kis furatokhoz (2,5 mm-től) 499210 sz., csúszótalp lapos és hengeres munkadarabokhoz 499220 sz. Z-KUFE méret, támasztótalpak (2 db) 499220 sz. FUSS méret, adapter magasságmérő műszerbe való befogáshoz 499220 sz. H-ADAPT méret, gránit mérőállvány 499415 sz., adatkábel 498430 sz., nyomtató 498701 sz.

Figyelem:

Díjmentes elemző szoftverek, valamint adapterek és tapintófejek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Érdességi szabványok	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Mérési szakasz hosszanti letapintás	16 mm
Cut-Off (λc)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Tapintási sebesség	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Grafikus megjelenítés	Mérésprofil, BAC görbe, ADC görbe
Energiaellátás	Akkus
Max. méréstartomány	360 μ m
Beépített nyomtató	nem
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Kalibrálás	Q2
Kalibrálás	Q1
Termék fajtája	Érdességmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásÉrdesség etalon Típushoz R	029220 R
KalibrálásÉrdességmérő műszer Típushoz R	029200 R

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	498430 USB2
Gránit mérőállvány T-horonnyal	499415
Különleges tartozék Típus FUSS	499220 FUSS
Különleges tartozék Típus Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Jeladó / tapintófej Típus 6/90	499210 6/90
Különleges tartozék Típus H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Csatlakozó kábel Típus D2	498430 D2
Jeladó / tapintófej Típus 6/60	499210 6/60

Jeladó / tapintófej Típus 2,5	499210 2,5
Csatlakozó kábel Típus D1	498430 D1