



## Elektronikai csavarhúzó készlet Kraftform mikro, ESD, Csavarhúzók száma: 25



### Rendelési adatok

Rendelés száma	669924 25
GTIN	4013288219459
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

**Nyel** forgatható központosító sapkával és gyorsforgató felülettel. **Penge** speciális acélból.

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél.

- **Könnyű járású forgatható sapka a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munka érdekében.**
- **Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz.**
- **Erőkifejtő zóna nagyobb nyomaték átvitelhez. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.**

#### Felhasználás:

Elektronikai alkatrészekon végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.

#### Tartalom:

25 darabos textil felgöngyölhető tokban.

1-1 db csavarhúzó Phillipshez, PH000; PH00; PH0; PH1 méret.

1-1 db lapos csavarhúzó 0,8; 1,5 mm méret.

1 db csavarhúzó Phillips/lapos méretű kombinált profilhoz PH/SL1 méret.

1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz TX2; TX3; TX4; TX5; TX6 méret.

1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz tartófunkcióval TX8; TX10 méret.

1 db csavarhúzó Torx Plus®-hoz, 1IPR méret.

1-1 db csavarhúzó Torx®-hoz csappal TX6; TX8 méret.

1 db dugókulcs nyéllel SW3 méret.

1-1 db csavarhúzó Pentalobe-hoz, PL1,1; PL1,4 méret.

1-1 db csavarhúzó Microstix®-hez, m; 00; F; 0 méret.

1 db kiemelő 3,5 mm méret.

**Figyelem:**

A 25 darabos ESD „Big Pack” a shopban kapható a 669924 sz. 25 méret alatt.

## Műszaki leírás

Csavarhúzó szám	25
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Phillips / lapos
Profil	Pentalobe csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Microstix® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Gyártó jelölése	Kraftform Micro ESD Big Pack 1
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Csavarhúzó