



Akkus ütvecsavarozó, Típus: M18FMT2F12



Rendelési adatok

Rendelés száma	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás. Stabil **fém hajtóműház** és ergonomikus, **puha középső markolat**. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a 4 különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozat között.

- **Kompakt felépítés.**
- **A 4. fokozat a teljesítmény és a pontosság optimális keveréke csavarok meglazításához.**

Kivitel reklámszöveg:

Robusztus, **nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral**, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték 4 fokozat	47 Nm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Maximális nyomaték 3. fokozat	745 Nm
Maximális nyomaték 2. fokozat	610 Nm
Ütésszám 2. fokozat	0 - 2100 min ⁻¹
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Súly	6,3 kg
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M22
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Ütésszám 3. fokozat	0 - 3100 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozat	0 - 900 min ⁻¹
Maximális nyomaték 1. fokozat	475 Nm
Gyártó jelölése	M18FMT2F12
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C

