



Védősisak EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Szín: WHITE



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 097861 WHITE |
| GTIN | 5038428409827 |
| Árucikk kategória | 09W |

Leírás

Kivitel:

A védősisak lehetővé teszi az EVO® Vista® rátétszemüveges sisak technológia és az innovatív Dualswitch™ állszíj pántrendszer kombinálását. Az állszíj kioldási erő mind az EN397, mind az EN12492 szabványnak eleget tesz. A többszörös bevonatnak köszönhetően az integrált rátétszemüveg véd az UV sugárzás ellen, karcálló és páramentes. Az állítható kihajtható tartókaroknak köszönhetően a rátétszemüveg szükség esetén könnyen kivehető és behelyezhető a sisakba. A belső, kompakt EPP (expandált polipropilén) héj biztosítja a védősisak oldalsó EN12492 szerinti ütésvédelmét, a sisak optimalizált szellőzéséhez hasonlóan. Ezzel egyidejűleg a sisak rendelkezésre álló EN50365 engedélyének köszönhetően elektromos munkákhoz is használható, mind a talajszinten, mind a magasban.

- **6 pontos szíjpánt.**
- **30mm Euro-Slot rögzítő.**
- **Izzadság felszívó pánt PU bevonatos pamutból.**
- **Forgózárrel.**
- **A fényvisszaverő elemek növelik a láthatóságot.**

Felhasználás:

Ipar, építőipar, szerelés, magas- és mélyépítészet, villanszerelési munkák.

Szabvány:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Méret | 53 - 64 cm |
| Lencse bevonat | Karcálló |
| Lencse bevonat | karcálló |
| Súly | 580 g |
| Bőségállítás | Forgózár |
| Festék | fehér |
| Lencse anyaga | Polikarbonát |
| Lencse jelölése | 2C-1,2 JSP 1 FTKN |
| Sisak tulajdonságai | Véd az oldalsó deformációtól |
| Sisak tulajdonságai | Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig |
| Sisak tulajdonságai | Véd a folyékony fröccsenő fémtől |
| Sisak tulajdonságai | Elektromos szigetelés |
| Sisakhéj anyaga | ABS |
| Szabvány | DIN EN 50365 |
| Szabvány | DIN EN 12492 |
| Szabvány | DIN EN 397 |
| Termék fajtája | Védősisak |

Tartozék

| | |
|-------------------------|-------------|
| Állszíj Típus 2P | 097843 2P |
| EVO® nyakvédő Szín GREY | 097834 GREY |