

Garant**Digitális HCT mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434336 25
GTIN	4062406720162
Árucikk kategória	41C

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra robusztus alumínium házzal és **nagyon nagyméretű** kijelzővel integrált három színű tűrés diódákkal. Takarékos üzemmód és automatikus visszakapcsolódás, **abszolút rendszerrel**. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítás tényező, Auto-Off. Tetszőleges érték előzetes méretbeállítása (Preset). Számláló irányváltás.

Bluetooth 5.0 kivitel. Kompatibilis az opcionális **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

498948 sz. adatkábel, 434212 sz. elemelő kar, 434900; 434910 sz. tartalék és különleges tapintók; 404310 sz. Battery Pack.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Ház vastagsága	32,9 mm
Mérőerő	0,65 – 1,15 N
Átkapcsolható leolvasás	0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,00005 coll
Ház Ø	59,5 mm
Sorozat	HCT
Befogózár Ø h6	8 mm
Hibahatár	0,004 mm
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 54
Elem típusa	Gombelem
Méréstartomány	0 - 25 mm
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Kalibrálás	C1
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Ház anyaga	Alumínium
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001
Max. méréstartomány 30 mm

023000 30

DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 /
0,001 Max. méréstartomány 100 mm

023010 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032