



Hajlított kulcs Torx®-hoz és 6-szöghöz, Szerszámok száma: 17



Rendelési adatok

Rendelés száma	953145 17
GTIN	2050002069015
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953145 méret: 1 db

PB SWISS TOOLS hajlított hatszögh kulcs 627140 sz. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db

PB SWISS TOOLS hajlított kulcs Torx®-hoz 624850 sz. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	10
Kivitel	csavarhúzóval
Mélység	250 mm
Szerszámok száma	17
Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 1,5 mm	627140 1,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 10 mm	627140 10
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 2 mm	627140 2
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 2,5 mm	627140 2,5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 3 mm	627140 3
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 4 mm	627140 4
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 5 mm	627140 5
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 6 mm	627140 6
Hajlított hatszögkulcs, hosszúPorszórt bevonattal Hatszög 8 mm	627140 8
Hajlított kulcs Torx®-hozporszórt bevonattal Torx® profil TX10	624850 TX10
Hajlított kulcs Torx®-hozporszórt bevonattal Torx® profil TX15	624850 TX15
Hajlított kulcs Torx®-hozporszórt bevonattal Torx® profil TX20	624850 TX20
Hajlított kulcs Torx®-hozporszórt bevonattal Torx® profil TX25	624850 TX25
	624850 TX6

Hajlított kulcs Torx®-hozporszórt bevonattal Torx® profil
TX6

Hajlított kulcs Torx®-hozporszórt bevonattal Torx® profil
TX7

624850 TX7

Hajlított kulcs Torx®-hozporszórt bevonattal Torx® profil
TX8

624850 TX8

Hajlított kulcs Torx®-hozporszórt bevonattal Torx® profil
TX9

624850 TX9

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló
keményhab készlet 953145

952001 953145