



Akkus fúró-csavarozó, Típus: M12FDD2-6



Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor a nagyobb teljesítmény érdekében kompaktabb felépítés mellett (151 mm hosszú).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika az intelligens teljesítmény menedzsment és túlterhelés elleni védelem érdekében.**
- **16 fokozatú elektronikus nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.**

Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

Tartalom:

2x 12 V / 6,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 sz., 073815 sz., 073829 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Gyártó jelölése	M12FDD-602X
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min ⁻¹
Súly	1,5 kg
Maximális nyomaték kemény	44 Nm
Akkumulátor kapacitás	6 Ah
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Jellemző felhasználás	Strong
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1

Li-Ion rendszer M12B6 Akkumulátor típus MB12	073829 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC