



Hegesztő védőnadrág Splash, Sötét antracit / szürke, Konfekcióméret DE: 66



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 091504 66 |
| GTIN | 4057121031785 |
| Árucikk kategória | 09S |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű hegesztő védőruházat modern, kétszínű designnal. Állandó és optimális lángvédelem a hegesztési munkák során. Kényelmes viselet egyidejűleg magas védelem mellett. Nagyon színtartó az indantrén színezésnek köszönhetően. Az erős, 525 g/m² minőségi szövet kifejezett intenzív hegesztési munkákhoz készült. Folyamatos lángvédelem – 100 mosás után is az EN ISO 15797 szerint.

Nadrág övbújtatókkal és gombbal.

- **A bal oldalon egy nagyméretű zseb található hajtókával és patentgombokkal.**
- **Jobb oldalon ferde colstok zseb hajtókával és patentgombbal.**
- **Térdzseb tépőzárral.**

Szabvány:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a méretábrázolásban ill. a műszaki adatoknál találja.

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. Méretábrázolást nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.

Hegesztővédő nadrág **sötét antracit / szürke** színben **330 g/m²** textil grammatúrával, **EN11611, 1. kategória** szerinti tanúsítással a **091485 sz.** alatt.

Ruházat, szerint: DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|--|
| Sorozat | Splash |
| Konfekcióméret DE | 66 |
| Nem | férfi |
| Gyártó jelölése | Nadrág 2161 Splash Proban |
| Anyagösszetétel | 100% pamut |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 525 g/m ² |
| Mosás | Ipari mosáshoz alkalmas |
| Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben |
| Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben |
| Festék | Sötét antracit / szürke |
| Termék fajtája | Hegesztő védőnadrág |