



Szűrt levegős légzésvédő integrált fej- és arcvédelemmel PowerCap® Infinity®, Típus: SET



Rendelési adatok

Rendelés száma	097150 SET
GTIN	5038428302722
Árucikk kategória	09W

Leírás

Kivitel:

A **PowerCap® Infinity® 3 védelmi módot egyesít** egy termékben. A szűrt levegős légzésvédő rendszer részecskék elleni légzésvédelmet nyújt, az EVO®5 ipari védősisak fejjelvédelmet biztosít és a rostély védi a szemet és az arcot. **A JSP fülvédő felvételével a védelem tovább növelhető.**

Szűrt levegős légzésvédelem: A PowerCap® Infinity® EN 12941 TH3P szerinti részecskék elleni légzésvédelmet biztosít 160 l/perc befúvási sebességgel légzési ellenállás és a rostély párosodása nélkül. Gyorscsere bajonett rendszerrel.

Fejvédelem: A PowerCap® Infinity® az EVO®5 ipari védősisakon alapul, amely teljesíti az EN 397 szabványt. A sisak az ABS héjnak köszönhetően egész napos védelmet biztosít és az Evolution® 3D-Adjustment™ pántrendszernek köszönhetően nagyon kényelmes.

Szem- és arcvédelem: A PowerCap® Infinity® EN 166 szerinti szemvédelmet biztosít. A rostély az egész arc számára védelmet nyújt a repülő részecskék ellen.

Szabvány:

EN 397, EN 12941 Schutzstufe TH3P, EN 166.

Tartalom:

1× PowerCap® Infinity®, 1× akku, 1× töltőállomás, 1× pár TH3 részecskeszűrő, 1× pár előszűrő, 1× légáram indikátor, 1× táska.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a csomagolásban lévő dokumentumot a PowerCap® Infinity® oktató videójával kapcsolatban!

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	CEA646-001-100
Termék fajtája	Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Tartozék

Tartalék akku Típus CHARGE	097155 CHARGE
Töltőállomás és tápegység Típus BATTERY	097154 BATTERY
Cserélhető szűrőkészlet Típus P3	097151 P3
Tartalék rostély Típus VISOR	097152 VISOR
Letéptető fóliás rostély készlet, 10 darabos Típus FOIL	097153 FOIL
Sisak szíjpánt Típus STRAP	097156 STRAP
Cserélhető szűrőkészlet Típus VF	097151 VF