



Akkus fúró-csavarozó, Típus: M12FDD2-2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel** és **töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor a nagyobb teljesítmény érdekében kompaktabb felépítés mellett (168 mm hosszú).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika az intelligens teljesítmény menedzsment és túlterhelés elleni védelem érdekében.**
- **16 fokozatú elektronikus nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.**

Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

Tartalom:

2x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 sz., 073815 sz., 073829 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Energiaellátás	Akkus
Maximális nyomaték kemény	44 Nm
Súly	1,2 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Acél
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Gyártó jelölése	M12 FDD-202X
Akkumulátor-feszültség	12 V
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1700 min ⁻¹
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Tartozék

Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12