



## Akkumulátoros ütvefúró csavarozó akkumulátor, töltőkészülék nélkül, Típus: GSB1890C



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

**Bosch akkus ütvefúró csavarozó** a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

#### Kefe nélküli EC motorral.

**KickBackControl** blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modulval való utólagos felszerelés lehetséges. Motorfékkel.

Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 175 mm) a tökéletes kézreállítás érdekében.

#### Tartalom:

**Akku nélkül**, töltőkészülék nélkül L-BOXX-szal.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális nyomaték lágy	36 Nm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2100 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	11,8 m/s <sup>2</sup>
Magasság	210 mm
Gyártó jelölése	GSB 18V-90 C
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	1,2 kg
Maximális nyomaték kemény	64 Nm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Szélesség	77 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Hossz	175 mm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

