

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószeresek Sonic Protect CP, Korrózióvédelem, Tartalom: 1l



Rendelési adatok

Rendelés száma	088019 1
GTIN	4067263733157
Árucikk kategória	01L

Leírás

Kivitel:

Garant Green Plus **ultrahangos tisztítószer** - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószeresek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner **jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes**. Az egyszerű üzemben belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van. Sonic Protect CP - **korrózióvédő** adalék korrózióra érzékeny fém anyagokhoz, mint pl. az acél, szürkeöntvény és a keményfém. Az anyagok molekuláris védőréteg bevonatot kapnak, amely ideiglenes átmeneti tárolást tesz lehetővé. A Sonic Protect CP csekély habzású, könnyen lemosható - későbbi bevonási vagy edzési folyamatok lehetségesek. Kombinálható a Sonic Cleaner AL-E; AL-D és N szerekkel. Passziváló vagy merülő fürdőkhöz és vízkezelő szerként is használható.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.

Adalék olyan korrózióra érzékeny fém anyagokhoz, mint pl. acél, szürkeöntvény és keményfémek.

Alkalmazható:

Az anyagok molekuláris védőréteg bevonatot kapnak, melyek időszakos korrózió elleni védelmet nyújtanak. A későbbi bevonási vagy edzési folyamatokat nem korlátozza.

Műszaki leírás

Keverési arány	0,5 - 2,5 %
Felöltési mennyiség, folyadék	1 l
Tárolási hőmérséklet	20 - 80 °C
pH-érték	8,6
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Terméknév attribútum	Korrózióvédelem
Termék fajtája	Erős ultrahangos tisztítószer