



Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: M18BPD4



Rendelési adatok

Rendelés száma	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- **Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.**
- **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
- **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.**
- **Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.**
- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.**
- **REDLINK PLUS™ elektronika – túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.**

Csekély karbantartású, 4 pólusú DC motorral.

Előny:

Kefe nélküli POWERSTATE™ motor.

Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, szállítókoszor (HD-Box) és övcsipesz.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 – 073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.

A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyártó jelölése	M18BPD-402X
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	13 m/s ²
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1800 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
Maximális nyomaték	60 Nm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	0,95 m/s ²
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Motor felépítése	4 pólusú
Jellemző felhasználás	Strong
Súly	2,1 kg
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C