

Garant**Félcipő, fekete Biztonsági cipő comfort black ESD, S3 W1, EU cipő méret: 42****Rendelési adatok**

Rendelés száma	092175 42
GTIN	4067263780069
Árucikk kategória	01S

Leírás**Kivitel:**

A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek (W1 bőség normál szélességű lábakhoz, W2 bőség szélesebb lábakhoz) és a gyártási eljárás „ténylegesen” több bőségű rendszert tesznek lehetővé és így ideális megoldást kínálnak a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.

- **Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.**
- **Szellőző funkció béléssel.**
- **Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.**
- **GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.**
- **GARANT comfort TPU járótalp.**
- **Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).**

Félcipő varrás nélküli szerkezettel és textil átszűrővédelemmel. Porvédő nyelv. Véd víz bejutása ellen.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Figyelem:

- **A GARANT Comfort lábágy betét súlyfüggő csillapítással a lábvédelem tartozékok található: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény) alatt.**

- **Alapkivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.**
- **Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a megfelelő a GARANT cipőfűzőket: a 092855 120 sz. alatt.**

Széles W2 kivitel a 092176 sz. alatt.

elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Védettségi osztály: S3

Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium

Szakadásállóság: Textil

Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Tulajdonság: Vario® csillapítás

Műszaki leírás

EU cipőméret	42
Ujjvédő orrész anyaga	Alumínium
Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság	Vario® csillapítás
Szakadásállóság	Textil
Védettségi osztály	S3
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Biztonsági félcipő