

**Garant****Csavarhúzó készlet Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel, Kulcsok száma: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	625336 9
GTIN	4067263013006
Árucikk kategória	61C

**Leírás****Kivitel:**

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. **Penge** króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX30 mérettől 6-szöggel kulcsos ráségítéshez.

**Előny:**

A **Torx® profilban lévő furat** miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

**Tartalma:**

1–1 db 625332 sz. csavarhúzó: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

**Műszaki leírás**

Furat a Torx® profilban	igen
Elgurulás elleni védelem	nem
Csavarhúzó szám	9
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Nyél anyaga	2K-Haptoprene

Felület	Nikkelezett és krómozott
hegygel	fekete
Forgatható sapka	nem
Gömbvégű fej	nem
Termék fajtája	Csavarhúzó

## Tartozék

Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX6	625332 TX6
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX7	625332 TX7
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX8	625332 TX8
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX9	625332 TX9
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX10	625332 TX10
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX15	625332 TX15
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX20	625332 TX20
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX25	625332 TX25
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel Torx® profil TX30	625332 TX30