




Bicycle Set 3 41 darabos, Szerszámok száma: 41



Rendelési adatok

Rendelés száma	680701 41
GTIN	4013288211248
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kerékpár szerszámkészlet racsnival, bittel, fejekkel és kézi bitbefogóval a legkisebb helyen. Tökéletes univerzális társ számos csavarozási feladathoz. Kiváló minőségű kézi bittartó Kraftform Plus nyéllel a kellemesen ergonomikus munkavégzéshez, ahol a hólyagok és a bőrkeményedés elkerülhetők. Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomátékátvitel érdekében. Racsnis bit a gyors munkavégzéshez, ha a gépi csavarozás vagy a hagyományos kézi szerszámok használata hely szűke miatt nem lehetséges. Gyors átváltás balról jobb forgásirányra és fordítva az irányváltó kar segítségével. Gyors forgatás (hüvelykujjal) a racsnifejen lévő recézéssel. Egyszerűen kezelhető akár egy kézzel is. Ergonomikus racsnis fej/szár: Kraftform geometria az ujjak számára tökéletesen kialakított érintkezési felületekkel. A racsnis fej közvetlen bitbefogójának köszönhetően a legkisebb méretű szerszám alacsony munkavégzési magassághoz. Kicsi, 6°-os utánfogási szög a precíz munkavégzéshez. Robusztus, süllyesztékben kovácsolt, tömör acél kivitel. 65 Nm feletti nyomátékok. Bittartó Rapidaptor gyorsan forgatható hüvellyel: hosszabbítóként is használható, villámgyors bitcseréhez, segédszerszám nélkül, még a legkisebb bitméreteknél is csupán egyetlen kézzel. Szívósan kemény bitek univerzális használathoz. Kézi és gépi fejek szinte minden felhasználáshoz. Take it easy szerszámkereső méret szerinti színjelöléssel – a szükséges szerszám egyszerű és gyors megtalálásához.

Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében. Golyórögzítő mélyedéssel. Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz. Ki

Mattkrómozott króm vanádium. Az üvegszál erősítésű műanyag abroncsleszedők lehetővé teszik a gumiabroncsok biztonságos leemelését a felniről anélkül, hogy felni sérülne.

Leírás:

- **Kompakt, 41 darabos csavarozó szerszámkészlet kerékpárokhoz, mobil használathoz is.**
- **Praktikus kínálat szerelési és javítási munkák önálló elvégzéséhez.**
- **Szerszámok a közúti kerékpárok, hegyi kerékpárok és e-kerékpárok leggyakoribb csavarprofiljaihoz.**
- **Take it easy szerszámkeresővel: színjelölés méret szerint.**
- **Robusztus, felületbarát, kompakt textil táska csekély súllyal.**
- **Két abroncsleszedővel, kiegészítő funkciókkal.**

Előny:

- **A Bicycle Set 3 készlet egy praktikus összeállítás közúti-, hegyi- és e-kerékpárok önálló szereléséhez és javításához. Különösen hasznos: egy üres BitCheck, amelyet egyénileg fel lehet tölteni szerszámokkal útközbenre. Kisebb súly kerékpározásnál.**
- **A Zyklop Mini bit racsnival nagy munkavégzési sebesség érhető el. Ehhez járul hozzá a recézett tárcsa, amely jelentősen felgyorsítja a csavarozást, mivel a bit racsnit a szárral csak a csavar végső meghúzáskor kell használni.**
- **Egyszerű balos/jobbos átváltás a racsnis fejen lévő karral.**
- **A TZ bitek szívósan kemény bitek torziós zónával. A torziós bitek a torziós zónában lévő nyomatékcsúcsok csillapítására szolgálnak. Ez megakadályozza az idő előtti kopást és növeli a bitek élettartamát.**
- **A Zyklop fejek kézi és gépi működtetésre alkalmasak (ütésre nem). Golyórögzítő mélyedéssel és a végükön recézéssel rendelkeznek a jó fogás érdekében kézi működtetésnél. Króm-vanádiumból készülnek, mattkrómozott. Take it easy szerszámkereső: méret szerinti színjelöléssel, valamint méretadattal – a keresett fej egyszerű és gyors megtalálásához.**
- **Az üvegszál erősítésű műanyag abroncsleszedők lehetővé teszik a gumiabroncsok biztonságos leemelését a felniről anélkül, hogy felni sérülne. Az egyik leszedővel emelje le az abroncsot a felniről, a leszedőt akassza be az egyik küllőbe, és a második abroncsleszedővel húzza le a gumiabroncsot. A két abroncsleszedő egymásba pattintható, így külön nem vesznek el.**
- **A 9502 abroncsleszedőben lévő 1/4 colos hatszög befogó lehetővé teszi 1/4 colos bitek befogását. Így elvégezhetőek a könnyű csavarozások.**

Tartalom:

1× bit racsnis, 1/4 colos bitbefogó, 87 mm.

1× kézi bittartó 1/4 colos bitbefogó, 50 mm.

1× toldó 1/4 colos bitszár 1/4 colos 4 szög befogó.

1× Rapidator gyorscsérés bittartó.

1-1 dugókulcs fej 1/4 col, 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm külső hatszöghöz.

1-1 bit 1/4 colos, Phillips-hez PH1; PH2; PH3.

1-1 bit 1/4 colos, belső Torx®-hoz TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.

1-1 bit 1/4 colos, hornyoshoz SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.

1-1 bit 1/4 colos, belső hatszöghöz, gömbvégű fejjel 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

1× abroncsleszedő 1/4 colos bitbefogóval, 105 mm.

1× abroncsleszedő szelepkihajtóval, 105 mm.

1× textil tok

1× tépőzárás szalag

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Bicycle Set 3
Tartalom (db)	41
Csomagolás	Textil tok
Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	4-szög kulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Racsnis kulcs 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 Típus 1/4	676645 1/4
--	------------