



Bicycle Set 15 5 darabos, Szerszámok száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	680703 5
GTIN	4013288222190
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Ultrakompakt és könnyű kerékpárszerszám két darab 4 féle bittel és három abroncsleszedővel. Csupán egyetlen bittel négy különböző csavarprofil használható. Jelentős, több mint 50%-os súlymegtakarítás. A hatalmas helymegtakarítás miatt a Bicycle Set 15 nagyon alkalmas mobil használatra. A nagy profilok használhatóságát a kisméretű rugózó meghajtók teszik lehetővé. A bit 1/4 colos hatszög meghajtással rendelkezik (1. sorozatú Wera csatlakozó), ezért pl. a Rapidaptor segítségével bit racsnik és kézi bittartók is használhatók. A 9504 abroncsleszedő 1/4 colos befogóval rendelkezik 1/4 colos bitek használatához. Ha a két 9504 abroncsleszedő egymásra van helyezve, akkor használható egy 4-in-1 bit és egy csavarozó szerszám jön létre. A 9505 abroncsleszedő egyszerre egy szelepkihajtó és egy légtelenítő. Az abroncsleszedők és a 4-in-1-ben bitek összeilleszthetők. Így minden kompakt és elveszíthetetlen.

Méret: 140×70×25 mm

Leírás:

- **Innovatív, extrém kompakt 4 féle bit – csupán egy bit négy különböző csavarmérethez.**
- **Nagyon helytakarékos, ezért ideális mobil használatra.**
- **Kompakt, biztonságos és nagyon egyszerű tartó a Wera abroncsleszedőkhöz.**
- **Az abroncsleszedő hatszög befogója akár 10 Nm forgatónyomatékot is lehetővé tesz.**
- **Jelentős súlycsökkenés és a használatkor a szerszámok jobban áttekinthetőek.**

Előny:

- **Innovatív, extrém kompakt 4 féle bit – csupán egy bit négy különböző csavarmérethez.**

- Az üvegszál erősítésű műanyag abroncsleszedők lehetővé teszik a gumiabroncsok biztonságos leemelését a felniről anélkül, hogy felni sérülne. Az egyik leszedővel emelje le az abroncsot a felniről, a leszedőt akassza be az egyik küllőbe, és a második abroncsleszedővel húzza le a gumiabroncsot. A két abroncsleszedő egymásba pattintható, így külön nem vesznek el.
- A 9504 abroncsleszedőben lévő 1/4 colos hatszög befogó lehetővé teszi 1/4 colos bitek befogását. Így elvégezhetőek a könnyű csavározások.
- A 9505 abroncsleszedő használható szelepkihajtóként francia szelepekhez (Sclaverand) és autószelepek légtelenítéséhez.
- A 9506 és 9507 4-in-1 bitek négy csavarmérethez megfelelőek. A 9506 4-in-1 bittel négy méretű hatlapfejű csavar (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), a 9507 4-in-1 bittel három méretű hatlapfejű csavar (2,5; 5,0; 6,0) és egy méretű TORX® csavar (TX 25). A mindenkor nagyobb profil használatához a csavározáskor folyamatosan nyomást kell kifejteni a rugóerő ellenében, hogy a kisebb profil besüllyedjen és a nagyobb profil beilleszthető legyen.
- Ha a 9504 abroncsleszedők egymáson vannak, a 4-in-1 bitek az 1/4 colos befogóba illeszthetőek és egy csavározó szerszámon jön létre.
- A 4-in-1 bit a 9504 abroncsleszedőbe pattintható. A 9505 abroncsleszedő ráilleszthető, így az abroncsleszedő és a bit kompakt egységet alkot.

Tartalom:

2× abroncsleszedő bitbefogóval, 105 mm.

1× abroncsleszedő szelepkihajtóval, 105 mm.

1× 4-in-1 bit belső hatszöghöz 3; 4; 5; 6 mm.

1× 4-in-1 bit TX25 belső Torx®-hoz és 2,5; 5; 6 mm belső hatszöghöz.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	Bicycle Set 15
Tartalom (db)	5
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög csavarhúzó
Termék fajtája	Szerszámkészlet