



## Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: M18FPD3-5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070110 M18FPD3-5
GTIN	4058546376543
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

- Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.
- Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
- REDLINK PLUS™ elektronika – túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.

Akkus ütvefúró csavarozó 158 Nm magas forgatónyomatékkal és mindössze 175 mm szerkezethosszal.

#### Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, szállítókoszár (HD-Box) és övcsipesz.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 – 073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.

A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

## Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Súly	2,2 kg
Maximális nyomaték	158 Nm
Energiaellátás	Akkus
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2100 min <sup>-1</sup>
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	1,85 m/s <sup>2</sup>
Motor felépítése	FUEL™
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	11,3 m/s <sup>2</sup>
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális csigafúró Ø fában	89 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	M18FDP3-502X
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

## Tartozék

Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18

073816 MB18