

**metabo****Akkus excenter csiszoló akku nélkül, Típus: SXALTX125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Árucikk kategória	03D

**Leírás****Kivitel:**

Lapos akkus excenter csiszoló ergonomikus kialakítással és csekély súllyal a fáradtságmentes munkavégzéshez.

- **A csiszoló kényelmesen, a felülethez közel vezethető meg az alacsony felépítésének köszönhetően.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás az anyaghoz megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.**
- **Alacsony rezgésű munkavégzés a nyugodt járásnak köszönhetően.**
- **A markolat csúszásmentes Softgrip felülettel rendelkezik.**
- **A lágy indítás minimalizálja a felületi hibákat a felhelyezéskor.**
- **Egyedülálló kefe nélküli motor a maximális hatékonyság érdekében a csiszolás során, még tartós üzemben is.**
- **Lyukasztott csiszolótányér a hatékony elszívás és a csiszolóanyag hosszabb élettartama érdekében.**
- **Könnyen üríthető textil porzsákkal porszívó nélküli munkavégzéshez.**
- **Univerzális porszívóhoz csatlakoztatható az 630798000 csatlakozó karmantyúval.**
- **A motor és a tárcsás fék lehetővé teszik a gép gyors letételét.**
- **A levehető protektor védi a szomszédos felületeket, és növeli a csiszolótányér élettartamát.**
- **Rögzítési ponttal a szerszám biztosító pántjainak rögzítéshez nagy magasságban történő munkavégzés esetén.**

**Előny:**

**Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.**

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

**Tartalom:**

Csiszolótányérral, 1× csiszolópapírral, porzsákkal, hatszögkulccsal, akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

**Figyelem:**

Hozzávaló 567745 sz. csiszolótárcsa 8 lyukasztással és 567802 sz. ABRANET.

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

## Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Rezgésszám	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Súly	1,1 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csiszolótányér Ø	125 mm
Energiaellátás	Akkus
Max. vibráció EN szerint	1,1 m/s <sup>2</sup>
Excentricitás	2 mm
Gyártó jelölése	SXA 18 LTX 125 BL
Termék fajtája	Excentercsiszoló