



„Zyklop Pocket” bit készlet működtető szerszámmal 17 darabos, Tartalom (db): 17



Rendelési adatok

Rendelés száma	676230 17
GTIN	4013288223050
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Kompakt Zyklop kerepes hajtószár integrált bit tárral. Finomfogazású irányváltós racsnival (72 fog) és 5° utánfogási szöggel. A mágneses közvetlen befogó a 3/8 colos kerepes hajtószárt egyidejűleg egy bites racsnis csavarhúzóvá alakítja, 1/4 col bitbefogóval.

Tartalma:

Bitek, **BiTorsion**, hossz 25 mm, C 6,3 Phillipshez: 1-1 db 675520 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, **BiTorsion**, hossz 50 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 675540 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, **BiTorsion**, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, **BiTorsion**, hossz 25 mm, C 6,3, Torx®-hoz: 1-1 db 675550 sz. TX10; TX15; TX20; TX25 méret

Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 1-1 db 8; 10; 13 mm méret

univerzális tartó: 1 db 1/4 col külső hatszög meghajtással

Zyklop Pocket finomfogazású racsnis: 1 db 676635 sz. billenthető racsnifejjel

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs
Gyártó jelölése	8009 Zyklus Pocket Set 2
Bit hatszög szár	C 6,3
Tartalom (db)	17
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat
markolatba sülljeszthető teleszkópos penge	nem
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675520 1/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675520 2/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675540 1/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675540 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX10	675550 TX10
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX15	675550 TX15
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX20	675550 TX20
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion Torx® profil TX25	675550 TX25
Táras csavarhúzó nyél és „Zyklus Pocket” finomfogazású kerepes hajtószár 1/4 colos bitekkelracsnyal és mágnessel Alkotóelemek száma 13	676635 13