




## Kiegészítő készlet 1/2 col, Szerszámok száma: 23



### Rendelési adatok

Rendelés száma	953755 23
GTIN	4067263723622
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

#### Alkalmazható:

**GARANT műhelykocsik** teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G**, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rásztermérettel.

#### Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953755 méret: 1 db

HOLEX 12-szög dugókulcs fej 642520 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db

HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 643313 sz. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

### Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	8
Mélység	500 mm
Szerszámok száma	23
Szélesség	200 mm

Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953755	952001 953755
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642520 10
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642520 11
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642520 12
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642520 13
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642520 14
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642520 15
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642520 16
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642520 17
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642520 18
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642520 19
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642520 21
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642520 22
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642520 24
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642520 27
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642520 30
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642520 32
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 10 mm	643313 10
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 12 mm	643313 12
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 14 mm	643313 14

6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 5 mm	643313 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 6 mm	643313 6
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 7 mm	643313 7
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 8 mm	643313 8