

**Garant****Univerzális szerszámkészlet L 22 darabos, Alkotóelemek száma: 22****Rendelési adatok**

Rendelés száma	685522 22
GTIN	4067263309161
Árucikk kategória	66H

**Leírás****Kivitel:**

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítás teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

**Funkció:**

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

**Tartalom:**

Mérőszalag: 1 db 462201 sz. 2,5 méret

Villáskulcs: 1–1 db 610600 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19 méret

Hajlított hatszögműkulcs készlet, gömbvégű fejjel: 1 db 627132 sz. 9 méret

Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660032 sz. 2; 3,5; 5,5; 6,5 méret

Csavarhúzó Phillips-hez: 1–1 db 667702 sz. 1; 2 méret

Kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 160 méret

Fedélbetét: 1 db 693352 sz.

Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 102 méret

**Figyelem:**

**A szállítás elhelyezett szerszámokkal történik L-BOXX®-ban.**

Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.

## Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IPX4
Súly	3,8 kg
Tartalom (db)	22
Termék fajtája	Szerszámkészlet

## Tartozék

Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610600 8X9
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610600 10X11
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660030 5,5
Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	700940 160
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m	462201 2,5
Villáskulcs Kulcsnyílások 17X19 mm	610600 17X19
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667690 2
Hajlított hatszögműkulcs készlet, tartógolyóvalKrómozott Kulcsok száma 9	627132 9
Fedélbetét, külön	693352
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® üres Típus 102	693330 102
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667690 1
„L-Trolley” szállítókoszi 5 kihúzható polccal Kihúzható polclapok száma 5	693370 5
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660030 6,5

Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2 mm	660030 2
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660030 3,5
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610600 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610600 12X13