

Garant**Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953432 13
GTIN	4067263723554
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953432 méret: 1 db

GARANT lapos csavarhúzó, 660032 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret: 1–1 db

GARANT csavarhúzó Phillips-hez 667702 sz. 00; 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	13
Mélység	500 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Kivitel	csavarhúzóval
Mélység G-ben	20
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953432	952001 953432
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660032 10
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2 mm	660032 2
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	660032 2,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660032 3,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660032 4
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660032 5,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660032 6,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660032 8
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 0	667702 0
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 00	667702 00
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667702 1
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667702 2
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 3	667702 3