


Garant**Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953522 10
GTIN	4067263723578
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953522 méret: 1 db

GARANT lapos csavarhúzó 660032 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db

GARANT csavarhúzó Phillips-hez 667702 sz. 00; 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Kivitel	csavarhúzóval
Mélység G-ben	20
Szerszámok száma	10
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	10
Szélesség	250 mm
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953522	952001 953522
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	660032 2,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660032 3,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660032 4
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660032 5,5
Lapos csavarhúzó, 2K-Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660032 6,5
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 0	667702 0
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 00	667702 00
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667702 1
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667702 2
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 3	667702 3