

**Garant****Turbómaró készlet 8 darabos, GARANT Master Alu – nagyon durva, Keményfém, Turbómarók száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547605 8
GTIN	4067263736264
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:****Multi Cut HM turbómaró készlet a szokásos alakokban.**

**Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **Acélhoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind ipari robot felhasználáshoz alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat- és felület megmunkáláshoz.

**Tartalom:**

1–1 db 547600 sz. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020 méret.

**Figyelem:**

Rossz hővezető-képességű anyagok; a turbómarók kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében a fordulatszámot csökkenteni kell.

**Műszaki leírás**

Sorozat	GARANT Master Alu
Szerszámanyag	Keményfém
Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	8
Termék fajtája	Turbómaró

**Tartozék**

TurbómaróGARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu) Típus AS0616	547600 AS0616
TurbómaróGARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu) Típus AS1225	547600 AS1225
TurbómaróGARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu) Típus C0616	547600 C0616
TurbómaróGARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu) Típus C1225	547600 C1225
TurbómaróGARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu) Típus D0807	547600 D0807
TurbómaróGARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu) Típus F0618	547600 F0618
TurbómaróGARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu) Típus F1225	547600 F1225
TurbómaróGARANT Master Alu – nagyon durva (NE / Alu) Típus L1020	547600 L1020