

HOLEX**IMPACT dugókulcs fej, Szerszámok száma: 11****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 954015 11 |
| GTIN | 4067263906698 |
| Árucikk kategória | 91A |

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954015 méret: 1 db

HOLEX IMPACT dugókulcs fej 6-szög 3/8 col mágnessel 650135 sz. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19 méret: 1–1 db

HOLEX IMPACT toldószár 3/8 col 650400 sz. 100 méret: 1 db

HOLEX IMPACT kardáncsukló 3/8 col 650600 sz.: 1 db

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--------|
| Mélység G-ben | 8 |
| Szélesség | 200 mm |
| Mélység | 200 mm |
| Szélesség G-ben | 8 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Kivitel | dugókulcsokkal |
| Szerszámok száma | 11 |
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm |
| Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 8×8 |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Termék fajtája | Keményhab betét |

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954015 | 952001 954015 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 10 mm | 650135 10 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 13 mm | 650135 13 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 14 mm | 650135 14 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 15 mm | 650135 15 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 16 mm | 650135 16 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 17 mm | 650135 17 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 19 mm | 650135 19 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 7 mm | 650135 7 |
| IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/8 colmágnessel Kulcsnyílás 8 mm | 650135 8 |
| IMPACT toldószár, 3/8 col Teljes hossz 100 mm | 650400 100 |
| IMPACT kardáncsukló, 3/8 col | 650600 |