

Mahr**Digitális mélységmérő tolómérő IP 67 adatkimenettel, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418704 300
GTIN	4059192064709
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt vezetőpályák. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérősín elől precíz, edzett, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 8,5 mm méretű számokkal.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Híd hossza	150 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Mérősín keresztmetszete	12×3,5 mm
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
IP védettség osztály	IP 67

A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Kalibrálás	A1
LCD kijelző számmagassága	8,5 mm
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Kiegészítő híd 300 mm	418610
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S4E	498966 S4E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975