

Mahr**Digitális mélységmérő tolómérő IP67, i-wi funkcióval, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418705 200
GTIN	4059192064730
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt vezetőpályák. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérősín elől precíz, edzett, Ø 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.

Nagyon nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal, integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat, pornak és nedvességnek ellenáll, működési idő kb. 3 év (bekapcsolt jeladó esetén kb. 0,5 év).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Vezeték nélküli adatátvitel a 498912 sz. i-wi rádiós vevőkészülékhez.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Mérősín keresztmetszete	12×3,5 mm
Üzemidő	26000 óra

Méréstartomány	0 - 200 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Híd hossza	100 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Kalibrálás	A1
LCD kijelző számmagassága	11 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975

Kiegészítő híd 300 mm	418610
Mérőbetét távolságméréshez Ø 4 mm	418630
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498912 STICK
Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK	498914 STICK