



Akkus fúró-csavarozó, Típus: M12BDD2



Rendelési adatok

Rendelés száma	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

- **Alacsony karbantartási igényű 4 pólusú DC motor nagy nyomatékkal.**
- **REDLINK™ elektronika – biztonságos terhelésmenedzsment túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, a motor és a meghajtás hosszú élettartama érdekében.**
- **Csak 185 mm hosszú.**
- **19 fokozatú nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.**

Előny:

Nagyon kompakt, csak 185 mm hosszú.

Tartalom:

2x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 sz., 073815 sz., 073829 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában	22 mm
Jellemző felhasználás	Medium
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 400 min ⁻¹
Motor felépítése	4 pólusú motor
Maximális nyomaték kemény	30 Nm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Súly	1,2 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 10 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1500 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Gyártó jelölése	M12BDD-202C
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó

Tartozék

Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1