

HOLEX**Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos, Metrikus menethez: M3-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	145119 M3-20
GTIN	4067263118350
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

1-1 menetfúró készlet, 3 darabos 130250 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20 méret

1-1 menetmetsző 140330 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20 méret

1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1.1/2; 3 méret

1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18 méret

1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret

1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret

1 szerszám tartó racsnival 148701 sz.: 85; 110 méret

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M3 - M20
Szélesség	256 mm

Hossz	532 mm
Magasság	63 mm
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Termék fajtája	Menetmetsző

Tartozék

Kézi menetfúró készlet M M10	130200 M10
Kézi menetfúró készlet M M12	130200 M12
Kézi menetfúró készlet M M14	130200 M14
Kézi menetfúró készlet M M16	130200 M16
Kézi menetfúró készlet M M18	130200 M18
Kézi menetfúró készlet M M20	130200 M20
Kézi menetfúró készlet M M3	130200 M3
Kézi menetfúró készlet M M5	130200 M5
Kézi menetfúró készlet M M6	130200 M6
Kézi menetfúró készlet M M8	130200 M8
Menetmetsző6g M M10	140330 M10
Menetmetsző6g M M12	140330 M12
Menetmetsző6g M M14	140330 M14
Menetmetsző6g M M16	140330 M16
Menetmetsző6g M M18	140330 M18
Menetmetsző6g M M20	140330 M20
Menetmetsző6g M M3	140330 M3
Menetmetsző6g M M4	140330 M4
Menetmetsző6g M M5	140330 M5
Menetmetsző6g M M6	140330 M6
Menetmetsző6g M M8	140330 M8

Fémdoboz, üres, menetszerszám készlethez Metrikus menethez M3-20	145610 M3-20
Fordítóvas, állítható Típus 1.1/2	148410 1.1/2
Fordítóvas, állítható Típus 3	148410 3
Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 110 mm	148700 110
Szerszámtartó racsnis hajtószárral Teljes hossz 85 mm	148700 85
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X5 mm	149310 20X5
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 20X7 mm	149310 20X7
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 25X9 mm	149310 25X9
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 30X11 mm	149310 30X11
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 38X14 mm	149310 38X14
Menetmetsző tartó Menetmetsző Ø×magasság 45X18 mm	149310 45X18
Menetsablon Menetmérethez M/W	477000 M/W