

metabo**Akkus fúró-csavarozó Li-Ion akkuval, Típus: 613155500**

Rendelési adatok

Rendelés száma	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Akkus fúró-csavarozó Metabo Quick rendszerrel és anélkül.

A Quick rendszer sok időt takarít meg a fúrás és a csavarozás közötti gyakori váltás esetén. A fúró befogó a fúróval néhány másodperc alatt szerszám nélkül kicserélhető bittartóra a bittel. Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló **teljes készlet**, vagy a kartonban lévő **tartozék nélküli gép** közül, ha már van néhány akkujja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja. Minden Metabo akkumulátorra **3 év garancia** érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes **LED-es munkalámpa** és a praktikus **öv akasztó** még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2x akkumulátor, töltőkészülék és metaBOX.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Energiaellátás	Akkus
Súly akku nélkül	0,9 kg
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Motor felépítése	kefe nélküli
Csomagolás	Metabox
Gyártó jelölése	BS 18 L BL
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Maximális nyomaték lágy	28 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 1700 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	65 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Jellemző felhasználás	Medium
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, METABOX-ban

Tartozék

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 2 Ah	073870 2
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC145	073890 ASC145
Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55	073890 ASC55

Akkumulátortöltő készülék Típus ASC55-8

073890 ASC55-8