

metabo**Akkus ütvefúró csavarozó Li-Ion akkuval, Típus: 602360650**

Rendelési adatok

Rendelés száma	070121 602360650
GTIN	4061792187863
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és két fokozatú meghajtással.

Válasszon a 2 akkumulátorból, töltőkészülékből és robusztus műanyag dobozból álló teljes készlet, vagy a kartonban lévő tartozék nélküli gép közül, ha már van néhány akkuja. Az akkukat és a töltőkészülékeket természetesen külön is megvásárolhatja.

Minden Metabo akkumulátorra 3 év garancia érvényes a töltési ciklusok számától függetlenül.

A további részletek, mint a fényes LED-es munkalámpa és a praktikus öv akasztó még nagyobb kényelmet biztosít a munka során.

- **Akkus ütvefúró csavarozó maximális teljesítménnyel a legkeményebb felhasználáshoz.**
- **Bekapcsolható impulzus mód fix csavarok kihajtásához és sima felületek megfúrásához.**
- **Precision Stop: elektronikus nyomaték tengelykapcsoló nagyobb pontossággal a pontos, finom munkavégzéshez.**
- **Elektronikus biztonsági lekapcsolás: nincs visszaütés a fúró blokkolásakor - a magas szintű felhasználói védelem érdekében.**

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.

A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Gyorsbefogó fúrótokmány, 2x Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és metaBox.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870 – 073890 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális ütésszám	38000 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	130 Nm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	CAS 18 V típus
Maximális csigafúró Ø fában	68 mm
Csomagolás	Metabox
Energiaellátás	Akkus
Üresjárat fordulatszám	0 - 550
Üresjárat fordulatszám	0 - 2000
Akkumulátor kapacitás	5,2 Ah
Motor felépítése	kefe nélküli
Gyártó jelölése	SB 18 LTX BL I
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális nyomaték lágy	65 Nm
Súly akku nélkül	2,5 kg
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

AkkuegységLi-Power Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah

073870 5,2

