

duMONT**Üregelő túske készlet HSS, komplett, fatokban JS9 tűrés, Típus: 4-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290400 4-8
GTIN	662600444983
Árucikk kategória	29J

Leírás**Kivitel:**

A 290405 sz. **HSS** üregelő tuskékból álló készlet a szükséges 290410 sz. betétekkel és 290415 sz. vezetőperselyekkel. Kiszállítás kiváló minőségű és stabil fa tokban a biztonságos és áttekinthető tárolás érdekében.

Tartalma:

1-1 db 290405 sz. üregelő túske: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1 méret

1-1 db 290415 sz. vezetőpersely: B1 típus:

12; 14; 15; 16;

C1 típus:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

Figyelem:

- **P9 és H9 illesztések 15 % felárért, a gyártótól szállíthatóak.**
- **Egy löketes üregelő túske készletek külön ajánlatkérésre.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetben talál.**

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 28C1 mm	290415 28C1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 18C1 mm	290415 18C1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 6C1	290405 6C1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 22C1 mm	290415 22C1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 24C1 mm	290415 24C1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 30C1 mm	290415 30C1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 16B1 mm	290415 16B1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 14B1 mm	290415 14B1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 19C1 mm	290415 19C1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 8C1	290405 8C1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 20C1 mm	290415 20C1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 5B1	290405 5B1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 25C1 mm	290415 25C1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 15B1 mm	290415 15B1

Vezetőpersely H7 furathoz Persely Ø 12B1 mm	290415 12B1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 4B1	290405 4B1